



DRIVEN BY POSSIBILITY™

SO BESTELLEN SIE ROHRVERSCHRAUBUNGEN VON GATES

Art der Verbindung

Blank	Schneidring gemäß bestellter Verschraubung
S*	Einschneidiger Schneidring + Mutter (nur für LL-Serie)
DS	Zweischneidiger Schneidring + Mutter
DSW	Zweischneidiger Schneidring mit Weichdichtung + Mutter
X	Verschraubung ohne Mutter und Schneidring aber einschließlich aller anderen Komponenten wie auch Dichtungen
SNO	Schweißnippel mit O-Ring-Dichtung
ABO	Bördelverschraubung komplett mit Bördel Verbindungsteile

*wird nur verwendet, wenn der Schneidring separat bestellt wird

Dichtungstyp

Blank	Form B mit Metall-auf-Metall-Dichtung (DIN EN ISO 9974-3, 1179-4 & DIN 3852-1)
WD	Form E mit zusätzlicher Weichdichtung (WD-Ring) (DIN EN ISO 9974-2 & 1179-2)
A	Form A mit zusätzlichem Dichtelement (DIN 3852-1, 3852-2)
O	Form F mit zusätzlicher Weichdichtung (O-Ring) (DIN ISO 6149-2 & 6149-3)



DS-A12-L/R 1/4" / WD / ZN

Code für Form / Art der Verschraubung

A	Gerade Einschraubverschraubungen
E	Gerade Verschraubungen
F	Winkel-Einschraubverschraubungen
G	T-Einschraubverschraubungen
...	Code für Form bzw. Art, siehe Bild Index-Katalog

Baureihe

LL	Sehr leichte Baureihe
L	Leichte Reihe
S	Schwere Reihe

Gewindeart und -größe

RL/ML RS/MS	Ohne Gewindegröße: Standard-Withworth (BSP) oder Metrisches Gewinde
M ...	Metrisches Gewinde
R ...	Withworth-Gewinde (BSPP) Withworth konisch Gewinde (BSPT)
... UN/UNF	SAE-UNF-Gewinde
... NPT	National Taper Pipe (NPT)

WEITERE INFORMATIONEN

NBR	Standard für Verschraubungen mit Zink-Nickel-Beschichtung
FKM	Standard für Edelstahlverschraubungen

Rohr OD

6	Rohr-AD in mm
- 42	

Material/Beschichtung*

ZN	Kohlenstoffstahl/Zink-Nickel-Beschichtung
1.4571	Edelstahl/ ohne Beschichtung

* andere Materialien/Beschichtungen auf Anfrage



DRIVEN BY POSSIBILITY™

SO BESTELLEN SIE ROHRVERSCHRAUBUNGEN VON GATES

BEISPIELE

BESTELLCODE	BESCHREIBUNG	PRODUKT
DS-B 15-ML/ZN	Zweischneidiger Schneidring + Mutter 90° Winkel-Einschraub-Verschraubung 15 mm Rohr-AD, leichte Reihe, Metrisches kegeliges Feingewinde, Metall-Metall-Dichtend, C-Stahl/Zink-Nickel- Beschichtung	
X A 10-RL/WD/1.4571	Verschraubung ohne Mutter und Schneidring, Einschraubzapfen gerade, 10 mm Rohr-AD, leichte Baureihe, Standard BSP-Gewinde, Form E mit zusätzlicher Weichdichtung (FKM), Edelstahl/ ohne Beschichtung	
DS 12-L/S/ZN	Zweischneidiger Schneidring, 12 mm Rohr-AD, Leichte und Schwere Reihe, C-Stahl/Zink-Nickel-Beschichtung	
G 8-LL/ZN	Einschneidiger Schneidring + Mutter T-Verschraubung, 8 mm Rohr-AD, Sehr Leichte Reihe, Metrisches Standardgewinde, C-Stahl/Zink-Nickel- Beschichtung	
ABO-VBDKO 20-S/VIT/ZN	Bördelverschraubung komplett mit Bördelverbindungsteilen Einstellbare Winkelverschraubung mit Kegel und O-Ring (DIN 3865), 20 mm Rohr-AD, Schwere Reihe, Metrisches Standardgewinde (Innengewinde), FKM O-Ring Kohlenstoffstahl/Zink-Nickel-Beschichtung	