



DRIVEN BY POSSIBILITY™

SOLUTIONS DE RACCORDS À BAGUE GATES AU DELÀ DE VOS ATTENTES

RACCORDS 24°
AVEC BAGUES
TAILLANTES

SIMPLE



DOUBLE



AVEC JOINT TORIQUE



Cône 24° avec joint torique à souder



RACCORDS À
BAGUE 24° À
SOUDER

Corps de raccord
DIN



Bague Gates FSR avec
joint élastomère POUR
TUBE FORMÉ



Extrémité de tube
formé



Écrou DIN



SYSTÈME DE
FORMAGE DE
TUBES GATES FS

Adaptateur 24°/ 37°
avec cône et joint
torique



EXTRÉMITÉ DE TUBE
DIN
évasé à 37°



FOURRURE



Écrou DIN pour
tube évasé 37°



CONNECTEURS
POUR TUBES
ÉVASÉS 37°

Adaptateur 24° (DKO)



RACCORDS A
BAGUE AVEC CÔNE
24°/JOINT TORIQUE
(DKO)