












DRIVEN BY POSSIBILITY™

PREMIUM™ WASHDOWN MASTER



								
MM	MM	MM	MPA	MPA	MM	KG/100 M	M	REF.
10	18	4,0	0,6	6,0	70	20	40	WASHDOWN MASTER 10mm x CL40
13	23	5,0	0,6	6,0	91	40	40	WASHDOWN MASTER 13mm x CL40
16	26	5,0	0,6	6,0	112	40	40	WASHDOWN MASTER 16mm x CL40
19	31	6,0	0,6	6,0	133	60	40	WASHDOWN MASTER 19mm x CL40
25	37	6,0	0,6	6,0	175	70	40	WASHDOWN MASTER 25mm x CL40
32	45	6,5	0,6	6,0	224	90	40	WASHDOWN MASTER 32mm x CL40
38	52	7,0	0,6	6,0	266	120	40	WASHDOWN MASTER 38mm x CL40
51	65	7,0	0,6	6,0	357	150	40	WASHDOWN MASTER 51mm x CL40

EMPFOHLENE ANWENDUNG

Hochwertiger Schlauch für Heißwasser- und drucklose Dampfreinigung in der Nahrungsmittel- und Milchindustrie. Einsatz für Reinigungszwecke in Papiermühlen, in der Nahrungsmittelverarbeitung oder in Prozessanlagen, wo ein Schlauch mit abriebfester Decke benötigt wird.

SCHLAUCHSEELE

EPDM-Gummi, weiß, glatt.

EINLAGEN

Hochfeste Textilgewebe.

DECKE

EPDM-Kautschuk, blau.

TEMPERATURBEREICH

-30 °C bis +164 °C.

BERSTDRUCK

> 60 bar.

NORMEN

Entspricht FDA, ADI-frei (frei von Zusatzstoffen tierischer Herkunft).

SCHRIFTBAND

PREMIUM™ WASHDOWN MASTER - FDA 6 BAR – STEAM OPEN SYSTEM