












DRIVEN BY POSSIBILITY™

# PREMIUM™ WASHDOWN MASTER



								
MM	MM	MM	MPA	MPA	MM	KG/100 M	M	REF.
10	18	4,0	0,6	6,0	70	20	40	WASHDOWN MASTER 10mm x CL40
13	23	5,0	0,6	6,0	91	40	40	WASHDOWN MASTER 13mm x CL40
16	26	5,0	0,6	6,0	112	40	40	WASHDOWN MASTER 16mm x CL40
19	31	6,0	0,6	6,0	133	60	40	WASHDOWN MASTER 19mm x CL40
25	37	6,0	0,6	6,0	175	70	40	WASHDOWN MASTER 25mm x CL40
32	45	6,5	0,6	6,0	224	90	40	WASHDOWN MASTER 32mm x CL40
38	52	7,0	0,6	6,0	266	120	40	WASHDOWN MASTER 38mm x CL40
51	65	7,0	0,6	6,0	357	150	40	WASHDOWN MASTER 51mm x CL40

## RECOMMANDÉ POUR

Tuyau de lavage Premium pour système à eau chaude et vapeur ouverte dans l'industrie agroalimentaire et laitière. Utilisé pour les opérations de nettoyage dans les papeteries, l'industrie alimentaire ou les usines de traitement exigeant un tuyau pourvu d'une robe ne laissant pas de trace.

## TUBE

Caoutchouc blanc et lisse à base d'EPDM.

## RENFORCEMENT

Cordes textile haute résistance.

## ROBE

Caoutchouc bleu à base d'EPDM.

## PLAGE DE TEMPERATURE

Entre -30 °C et +164 °C.

## PRESSION D'ÉCLATEMENT

> 60 bar.

## NORMES

FDA, sans ingrédients d'origine animale.

## MARQUAGE

PREMIUM™ WASHDOWN MASTER - FDA 6 BAR - STEAM OPEN SYSTEM