



DRIVEN BY POSSIBILITY™

# CÓMO PEDIR RACORES GATES

## Tipo de conexión

<b>En blanco</b>	Anillo cortante conforme a accesorio pedido
<b>S*</b>	Anillo de corte de un filo + tuerca (sólo para la serie LL)
<b>DS</b>	Anillo cortante de doble filo + tuerca
<b>DSW</b>	Anillo de corte de doble filo con junta blanda + tuerca
<b>X</b>	Herraje sin tuerca ni anillo cortante pero incluidos todos los demás componentes como juntas
<b>SNO</b>	Boquilla de soldadura con junta tórica
<b>ABO</b>	Racor abocardado completo con abocardador piezas de conexión

\*sólo se utiliza cuando el anillo cortante se pide por separado

## Tipo de junta

<b>En blanco</b>	Formulario B con junta metal-metal (DIN EN ISO 9974-3, 1179-4 Y DIN 3852-1)
<b>WD</b>	Formulario E con junta blanda adicional (anillo WD) (DIN EN ISO 9974-2 & 1179-2)
<b>A</b>	Formulario A con elemento de estanqueidad adicional
<b>O</b>	Formulario F con junta blanda adicional (junta tórica) (DIN ISO 6149-2 & 6149-3)



# DS-A12-L/R 1/4" / WD / ZN

## Código de forma / estilo del accesorio

<b>A</b>	Racores macho
<b>E</b>	Racores rectos
<b>F</b>	Codo
<b>G</b>	Racores en T
<b>...</b>	Código de forma o estilo, véase visual índice catálogo

## Serie

<b>LL</b>	Serie muy ligera
<b>L</b>	Serie ligera / Serie pesada

## Tipo y tamaño de rosca

<b>RL/ML RS/MS</b>	Sin tamaño de rosca: Withworth estándar (BSP) o rosca métrica
<b>M ...</b>	Rosca métrica
<b>R ...</b>	Rosca Withworth (BSPP Withworth cónico rosca (BSPT)
<b>... UN/UNF</b>	Rosca SAE UNF
<b>... NPT</b>	Rosca nacional

## INFORMACIÓN ADICIONAL

<b>NBR</b>	Norma para racores con revestimiento de zinc-níquel
<b>FKM</b>	Norma para accesorios de acero inoxidable

## Diá. ext. del tubo

<b>6 - 42</b>	Diámetro exterior del tubo en mm
-----------------------	----------------------------------

## Material/revestimiento

<b>ZN</b>	Acero al carbono/superficie de zinc-níquel
<b>1.4571</b>	Acero inoxidable/ sin superficie

\* otro material/revestimiento a petición



DRIVEN BY POSSIBILITY™

# CÓMO PEDIR RACORES GATES

## EJEMPLOS

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO
DS-B 15-ML/ZN	Anillo cortante de doble filo + tuerca Codo macho 90 Tubo de 15 mm de diámetro exterior, serie ligera Rosca cónica métrica estándar Forma B con junta metal-metal Acero al carbono/superficie de zinc-níquel	
X A 10-RL/WD/1.4571	Racor sin tuerca ni anillo cortante Espárrago recto macho 10 mm DE tubo, serie ligera Rosca estándar BSP Forma E con junta blanda adicional (FKM) Acero inoxidable/ sin superficie	
DS 12-L/S/ZN	Anillo cortante de doble filo Tubo de 12 mm de diámetro exterior Series ligera y pesada Acero al carbono/zinc-níquel de superficie	
G 8-LL/ZN	Anillo de corte de un filo + tuerca T igual Tubo de 8 mm de diámetro exterior, serie muy ligera Rosca métrica estándar Acero al carbono/ superficie zinc-níquel	
ABO-VBDKO 20-S/VIT/ZN	Racor abocardado completo con piezas de conexión abocardadas Codo de espárrago macho ajustable con cono y junta tórica (DIN 3865) 20 mm de diámetro exterior del tubo, serie pesada Rosca métrica estándar (hembra) Junta tórica de FKM Acero al carbono/superficie de zinc-níquel	