



DRIVEN BY POSSIBILITY™

COMMENT COMMANDER LES RACCORDS À BAGUE GATES

Type de montage

| | |
|--------------------|---|
| Non précisé | Bague taillante adaptée au raccord commandé |
| S* | Bague taillante à simple arête + écrou (uniquement pour la série LL) |
| DS | Bague taillante à double arête + écrou |
| DSW | Bague taillante à double arête avec Joint souple + écrou |
| X | Raccord sans écrou ni bague taillante mais avec tous les autres composants, tels que les joints |
| SNO | Mamelon à souder avec joint torique |
| ABO | Raccord évasé complet avec pièces de raccordement pour évasement |

*utilisé uniquement lorsque la bague taillante est commandée séparément

Type de joint

| | |
|--------------------|---|
| Non précisé | Forme B avec joint métal-métal (DIN EN ISO 9974-3, 1179-4 & DIN 3852-1) |
| WD | Forme E avec joint encastré (joint WD (DIN EN ISO 9974-2 & 1179-2) |
| A | Forme A avec joint d'étanchéité supplémentaire (DIN 3852-1, 3852-2) |
| O | Forme F avec joint souple (joint torique) DIN ISO 6149-2. |



DS-A12-L/R 1/4" / WD / ZN

Code pour la forme/style de montage

| | |
|----------|--|
| A | Raccords mâles |
| E | Raccords droits |
| F | Raccords coudés |
| G | Raccords en T |
| ... | Code pour la forme ou Style, voir l'index visuel dans le catalogue |

Série

| | |
|-----------|-------------------|
| LL | Série très légère |
| L | Série L / Série S |

Type et taille de filetage

| | |
|--------------------|---|
| RL/ML RS/MS | Sans mention du filetage: Filetage standard Withworth (BSP) ou métrique |
| M ... | Filetage métrique |
| R ... | Filetage Withworth (BSPP) Filetage Withworth conique (BSPT) |
| ... UN/UNF | Filetage SAE UNF |
| ... NPT | Filetage «National Pipe Tapered» |

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

| | |
|------------|--|
| NBR | Standard pour les raccords avec revêtement zinc-nickel |
| FKM | Standard pour les raccords en acier inoxydable |

Diam. ext. tube

| | |
|---------------|----------------------------------|
| 6 - 42 | Diamètre extérieur du tube en mm |
|---------------|----------------------------------|

Matériel/revêtement*

| | |
|---------------|--|
| ZN | Acier au carbone/traitement de surface zinc-nickel |
| 1.4571 | Acier inoxydable/sans traitement |

* autre matériel/revêtement sur demande



DRIVEN BY POSSIBILITY™

COMMENT COMMANDER LES RACCORDS À BAGUE GATES

EXEMPLES

| CODE DE COMMANDE | DESCRIPTION | PRODUIT |
|-----------------------|--|---------|
| DS-B 15-ML/ZN | Bague taillante à double arête + écrou Coude mâle/mâle 90° Tube de 15 mm, série légère Filetage métrique conique standard Forme B avec joint métal-métal Acier au carbone / traitement zinc-nickel | |
| X A 10-RL/WD/1.4571 | Raccord sans écrou ni bague de coupe. Raccord droit mâle pour tube de 10 mm, série légère Filetage BSP standard Forme E avec joint encastré (FKM) Acier inoxydable / sans traitement de surface | |
| DS 12-L/S/ZN | Bague taillante double arête tube 12 mm Série légère ou lourde Acier au carbone / traitement zinc-nickel | |
| G 8-LL/ZN | Bague taillante à simple arête + écrou Té égal tubes de 8 mm, série très légère Filetage métrique standard Acier au carbone / traitement zinc-nickel | |
| ABO-VBDKO 20-S/VIT/ZN | Raccord évasé complet avec pièces de raccordement pour évasement Raccord coudé mâle /femelle avec cône et joint torique (DIN 3865) tube 20 mm, série lourde Filetage métrique standard (femelle) Joint torique FKM Acier au carbone/traitement zinc-nickel | |