



DRIVEN BY POSSIBILITY™

GATES MONTAGESYSTEM

SCHLAUCHPRESSEN



MC1001 - MANUELL

MC1001		PRESSBACKEN*	
Maximalkapazität	1" Wire Braid	Größe	Teilenummer Pressbacken
Gewicht manuelle Version	24 kg	D21	7482-19810
Gewicht pneumatische Version	22 kg	D22	7482-19811
Teilenummer manuelle Version	7480-19164	D33	7482-19812
Teilenummer pneumatische Version	7480-19165	D34	7482-19813
		D35	7482-19814
		D37	8000-10069



MCX 20 - MANUELL

MCX20		PRESSBACKEN*		
Maximalkapazität	1.1/4" WB	Größe	Teilenummer Pressbacken	Teilenummer Signierbacken
	1" 4SW	D21	8000-10190	8000-10199
Gewicht	33 kg	D22	8000-10191	8000-10200
Teilenummer	7480-19181	D33	8000-10192	8000-10201
Haltestift	8000-10346	D34	8000-10193	8000-10202
Prägetypen**	8000-10332	D35	8000-10194	8000-10203
		D37	8000-10196	
		D39	8000-10197	



MCX 25 - ELEKTRISCH

MCX25		PRESSBACKEN*					
Maximalkapazität	1.1/4" WB	Größe	Teilenummer Pressbacken	Teilenummer Signierbacken	Größe	Teilenummer Pressbacken	Teilenummer Signierbacken
	1" 4SW	D21	7482-19924	8000-10144	D35	7482-19928	8000-10148
Gewicht 12V	115 kg	D22	7482-19925	8000-10145	D36	8000-10220	
Gewicht 220V/380V	160 kg	D31B	8000-10218		D37	7482-19929	8000-10149
Teilenummer 12V	7480-19182	D32	8000-10219		D38	8000-10358	
Teilenummer 220V	7480-19183	D33	7482-19926	8000-10146	D39	7482-19930	
Teilenummer 380V	7480-19184	D34	7482-19927	8000-10147			
Haltestift Stahl	8000-10345	Prägetypen**		8000-10332			
Haltestift Kunststoff	8000-10389						



MCX 30 - ELEKTRISCH

MCX30		PRESSBACKEN*					
Maximalkapazität	1.1/4" WB	Größe	Teilenummer Pressbacken	Teilenummer Signierbacken	Größe	Teilenummer Pressbacken	Teilenummer Signierbacken
	1.1/4" 4SW	D21	7482-19924	8000-10144	D35	7482-19928	8000-10148
	1.1/4" 6SW	D22	7482-19925	8000-10145	D36	8000-10220	
Gewicht 12V	125 kg	D31B	8000-10218		D37	7482-19929	8000-10149
Gewicht 220V/380V	170 kg	D32	8000-10219		D38	8000-10358	
Teilenummer 12V	7480-19185	D33	7482-19926	8000-10146	D39	7482-19930	
Teilenummer 220V	7480-19186	D34	7482-19927	8000-10147	D310	8000-10166	
Teilenummer 380V	7480-19187						
Haltestift Stahl	8000-10345	Prägetypen**		8000-10332			
Haltestift Kunststoff	8000-10389						



MCX 50 - ELEKTRISCH

MCX50		PRESSBACKEN*					
Maximalkapazität	2" WB	Größe	Teilenummer Pressbacken	Teilenummer Signierbacken	Größe	Teilenummer Pressbacken	Teilenummer Signierbacken
	2" 4SW	D21	7482-19924	8000-10144	D37	7482-19929	8000-10149
	2" 6SW	D22	7482-19925	8000-10145	D38	8000-10358	
Gewicht	410 kg	D31B	8000-10218		D39	7482-19930	
Teilenummer 380V	7480-19236	D32	8000-10219		D310	8000-10166	
		D33	7482-19926	8000-10146	D311	8000-10167	8000-10210
Haltestift Stahl	8000-10345	D34	7482-19927	8000-10147	D312	8000-10204	8000-10207
Haltestift Kunststoff	8000-10389	D35	7482-19928	8000-10148	D313	8000-10205	8000-10208
Haltestift ab Größe D311	8000-10344	D36	8000-10220		D314	8000-10206	8000-10209
Fusspedal	8000-10481	Prägetypen**		8000-10332			

** Bestellformular verfügbar über Customer Service
WB = Geflechtschlauch

4SW = Spiralschlauch 4-Lagen
6SW = Spiralschlauch 6-Lagen



DRIVEN BY POSSIBILITY™

SCHLAUCHTRENNMASCHINEN



MKX25	
Maximalkapazität	1.1/4" WB
	1.1/4" 4SW
Gewicht 12V	29 kg
Gewicht 220V	20 kg
Teilenummer 12V	7480-19189
Teilenummer 220V	7480-19190



MKX30	
Maximalkapazität	1.1/4" WB
	1.1/4" 4SW
	1.1/4" 6SW
Gewicht	43 kg
Teilenummer 380V	7480-19191



MKX40	
Maximalkapazität	2" WB
	2" 4SW
	2" 6SW
Gewicht	75 kg
Teilenummer 380V	7480-19229



MKX ABSUGANLAGE	
Teilenummer	8000-10367
MKX25 Adapterring	8000-10375
MKX30 Adapterring	8000-10368
MKX40 Adapterring	8000-10395

SCHLAUCHTRENNMASCHINEN	TRENNMESSER		
	Glatt	Geschlitzt	Diamant
MKX25-12V		8000-10458	8000-10459
MKX25-220V	8000-10464	8000-10223	8000-10463
MKX25.2-220V	8000-10465	8000-10352	8000-10457
MKX30	8000-10351	8000-10222	8000-10460
MKX40	8000-10461	8000-10386	8000-10462

ZUBEHÖR



SIGNIERMASCHINE MSX 50	
Teilenummer Signiermaschine	7480-19193
MSX50 Prägebuchstaben**	8000-10333
MSX50 Prägebuchstabensatz	8000-10339
MSX50 Prägebuchstaben blanco (10 lang)	8000-10374

**Bestellformular verfügbar über Customer Service



DIGITALER MESSSCHIEBER MEGACRIMP	
Teilenummer	7369-0322



MEGACRIMP WERKZEUG EINSTECKTIEFE	
Teilenummer	7482-1342



SCHNELLWECHSLER	
MCX25	7480-19194
MCX30	7480-19200
MCX50	7480-19195

* Die Auflistung zeigt die am häufigsten verwendeten Pressbacken, je Gerät, für unser MegaSys™ Schlauchportfolio. Weitere Informationen finden Sie in unsere eCrimp Datenbank ecrimp.gates.com

GATES.COM
E6/50255 08/2024