



DRIVEN BY POSSIBILITY™

CÓMO PEDIR RACORES GATES

Tipo de conexión

En blanco	Anillo cortante conforme a accesorio pedido
S*	Anillo de corte de un filo + tuerca (sólo para la serie LL)
DS	Anillo cortante de doble filo + tuerca
DSW	Anillo de corte de doble filo con junta blanda + tuerca
X	Herraje sin tuerca ni anillo cortante pero incluidos todos los demás componentes como juntas
SNO	Boquilla de soldadura con junta tórica
ABO	Racor abocardado completo con abocardador piezas de conexión

*sólo se utiliza cuando el anillo cortante se pide por separado

Tipo de junta

En blanco	Formulario B con junta metal-metal (DIN EN ISO 9974-3, 1179-4 Y DIN 3852-1)
WD	Formulario E con junta blanda adicional (anillo WD) (DIN EN ISO 9974-2 & 1179-2)
A	Formulario A con elemento de estanqueidad adicional
O	Formulario F con junta blanda adicional (junta tórica) (DIN ISO 6149-2 & 6149-3)



DS-A12-L/R 1/4" / WD / ZN

Código de forma / estilo del accesorio

A	Racores macho
E	Racores rectos
F	Codo
G	Racores en T
...	Código de forma o estilo, véase visual índice catálogo

Serie

LL	Serie muy ligera
L	Serie ligera / Serie pesada

Tipo y tamaño de rosca

RL/ML RS/MS	Sin tamaño de rosca: Withworth estándar (BSP) o rosca métrica
M ...	Rosca métrica
R ...	Rosca Withworth (BSPP Withworth cónico rosca (BSPT)
... UN/UNF	Rosca SAE UNF
... NPT	Rosca nacional

INFORMACIÓN ADICIONAL

NBR	Norma para racores con revestimiento de zinc-níquel
FKM	Norma para accesorios de acero inoxidable

Diá. ext. del tubo

6 - 42	Diámetro exterior del tubo en mm
---------------	----------------------------------

Material/revestimiento

ZN	Acero al carbono/superficie de zinc-níquel
1.4571	Acero inoxidable/ sin superficie

* otro material/revestimiento a petición



DRIVEN BY POSSIBILITY™

CÓMO PEDIR RACORES GATES

EJEMPLOS

CÓDIGO DE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO
DS-B 15-ML/ZN	Anillo cortante de doble filo + tuerca Codo macho 90 Tubo de 15 mm de diámetro exterior, serie ligera Rosca cónica métrica estándar Forma B con junta metal-metal Acero al carbono/superficie de zinc-níquel	
X A 10-RL/WD/1.4571	Racor sin tuerca ni anillo cortante Espárrago recto macho 10 mm DE tubo, serie ligera Rosca estándar BSP Forma E con junta blanda adicional (FKM) Acero inoxidable/ sin superficie	
DS 12-L/S/ZN	Anillo cortante de doble filo Tubo de 12 mm de diámetro exterior Series ligera y pesada Acero al carbono/zinc- níquel de superficie	
G 8-LL/ZN	Anillo de corte de un filo + tuerca T igual Tubo de 8 mm de diámetro exterior, serie muy ligera Rosca métrica estándar Acero al carbono/ superficie zinc-níquel	
ABO-VBDKO 20-S/VIT/ZN	Racor abocardado completo con piezas de conexión abocardadas Codo de espárrago macho ajustable con cono y junta tórica (DIN 3865) 20 mm de diámetro exterior del tubo, serie pesada Rosca métrica estándar (hembra) Junta tórica de FKM Acero al carbono/superficie de zinc-níquel	