



**MONTAJE DEL ANILLO DE CORTE Y DISPOSITIVO
ENRASADOR**

UNIPRESS 4 (UP4)



GATES TUBE FITTINGS GMBH



DRIVEN BY POSSIBILITY™

EQUIPO BÁSICO / CARACTERÍSTICAS

- Dispositivo de mesa compacto y robusto para uso móvil y flexible
- Accesorios de montaje de aplicación universal
- Ajuste electrónico de presión, manual o automático (con reconocimiento de herramienta)
- Tiempos de montaje de tan solo unos segundos
- Tiempos cortos de cambio de herramienta al cambiar el diámetro del tubo o el proceso de mecanizado
- Carrera de retorno del cilindro ajustable para optimizar los tiempos de montaje.
- Contador del tamaño del lote y contador de las piezas totales

ACCESORIOS DE MONTAJE

- Accesorio para el montaje del anillo cortante con ajuste manual de la presión
- Accesorio para montaje del anillo de corte con reconocimiento automático de la herramienta y ajuste de la presión
- Diseño para 37 tipos de formado

DATOS TÉCNICOS

Rango de diámetros del tubo	Ø 6 - 42 mm
Fuerza máxima de avance/formación	173 kN
Carrera máxima del cilindro	44 mm
Velocidad de la herramienta (adaptable)	6,9 m/s
Dimensiones (aprox.) (LongitudxAnchoxProfundidad)	660 x 265 x 515 mm
Peso (aprox.)	66 kg.
Potencia	1,2 kW