



DRIVEN BY POSSIBILITY™


## LA APP eCRIMP DE GATES: PASO A PASO



### PASO 1

#### SELECCIONE SU IDIOMA

La aplicación está disponible en nueve idiomas (inglés, francés, alemán, ruso, chino, polaco, japonés, español y portugués).



### PASO 2

#### SELECCIONE SU PRENSA

Encontrará tanto las prensas MCX vendidas actualmente como las prensas antiguas.



### PASO 3

#### SELECCIONE SU MANGUERA

Desplácese hacia abajo y seleccione su manguera o utilice la opción de búsqueda para introducir el nombre de la manguera, por ejemplo, MXT.



### PASO 4

#### SELECCIONE EL DIÁMETRO INTERIOR DE LA MANGUERA

Seleccione el diámetro interior de la manguera tal como se indica en el catálogo o como aparece marcado en la propia manguera, por ejemplo, 8MXT.



### PASO 5

#### SELECCIONE LA CONEXIÓN DE LA MANGUERA

Seleccione la pieza de acoplamiento correcta. Solo se mostrarán las combinaciones válidas de manguera/conexión.



### PASO 6

#### DATOS DE PENSADO RECIBIDOS

¡Prepárese para pensar! Si fuera necesario, puede cambiar los datos de unidades imperiales a métricas o viceversa.



### PASO 7

#### OPCIONAL

Envíe por correo electrónico, copie o añada los datos de prensado a s us favoritos pulsando los iconos.



# LA PÁGINA WEB DE LA APLICACIÓN eCRIMP DE GATES: PASO A PASO

## PASO 1

VAYA A [ECRIMP.GATES.EU](http://ECRIMP.GATES.EU)



## PASO 2

SOLO TIENE QUE DEFINIR LOS CRITERIOS DE BÚSQUEDA DESEADOS SELECCIONANDO LOS ATRIBUTOS REQUERIDOS.

- Seleccione su prensa
- Seleccione su manguera
- Seleccione el diámetro interior de la manguera
- Opcional: seleccione el conjunto de cuerpo/mordaza

**Enter Search Criteria**

Search Hoses  
 Search Hydraulic Hoses  Search Industrial Hoses

Crimper	Die Set	Hose Description	Hose Dash Size	Stem Type
MC5001	D33	EFG5K-XTF	6	GS
MCX20		EFG5KL	8	
<b>MCX25</b>		<b>EFG6K</b>		
MCX30		EFG6K-MTF		
MCX50		EFG6KL		

Reset Add Results to List Print Results

Record Count: 1

## PASO 3

HAGA CLIC EN EL BOTÓN «AÑADIR RESULTADOS A LA LISTA» PARA VER LOS DATOS DE PENSADO SOLICITADOS.

## PASO 4

AL HACER CLIC EN EL BOTÓN «IMPRIMIR RESULTADOS», PUEDE IMPRIMIR LA TABLA O PUBLICARLA PARA FACILITAR SU CONSULTA EN UNA PRENSA. LOS DATOS DE PENSADO SELECCIONADOS SE CONVERTIRÁN A UN FORMATO PDF IMPRIMIBLE.

MCX50 EFG6KL

Reset Add Results to List Print Results

### Crimp and Machine Specifications for MCX25

Click on an underlined attribute name to sort by that column.  Show English Units  Show Metric Units

Show 10 entries Search Description: \_\_\_\_\_

Hose				Stem	Ferrule	Specifications									
<u>Dash Size</u>	<u>Description</u>	<u>Size (mm)</u>	<u>Working Pressure (MPa)</u>	<u>Type</u>	<u>Description</u>	<u>Skive Length (mm) (+/- 0.75)</u>	<u>Skive Diameter (mm)</u>	<u>Crimp Insertion Length (mm) (+/- 0.75)</u>	<u>Crimp Length (mm) (+/- 0.75)</u>	<u>Crimp Outside Diameter (mm)</u>	<u>Crimp Outside Diameter Tolerance (+/-)</u>	<u>Crimp Tail Length (mm) (+/- 2.5)</u>	<u>Die Set</u>	<u>Approximate Setting</u>	
8	EFG6K	12.0	42.0	8GS	08GS1F-4	NONE	NONE	FULL	FULL	27.45	0.25	NONE	D33	3.15	<a href="#">remove</a>

Showing 1 to 1 of 1 entries

First Previous 1 Next Last