



DRIVEN BY POSSIBILITY™


L'APPLICATION eCRIMP GATES - ÉTAPE PAR ÉTAPE



ÉTAPE n° 1

SÉLECTIONNEZ VOTRE LANGUE

L'application est disponible en 9 langues (anglais, français, allemand, russe, chinois, polonais, japonais, espagnol et portugais).



ÉTAPE n° 2

SÉLECTIONNEZ VOTRE SERTISSEUSE

La gamme actuelle de sertisseuses MCX et les anciens modèles de presses sont répertoriés.



ÉTAPE n° 3

SÉLECTIONNEZ VOTRE TUYAU

Faites défiler vers le bas et sélectionnez votre tuyau ou utilisez l'option de recherche en saisissant le type de tuyau recherché, par exemple MXT.



ÉTAPE n° 4

SÉLECTIONNEZ LE MODULE DU TUYAU

Sélectionnez le module du tuyau comme indiqué dans le catalogue ou sur le tuyau, par exemple 8MXT.



ÉTAPE n° 5

SÉLECTIONNEZ L'EMBOUT

Sélectionnez le bon type d'embout à sertir. Seules les combinaisons tuyau/embout valides seront répertoriées.



ÉTAPE n° 6

DONNÉES DE SERTISSAGE REÇUES

Préparez-vous à sertir ! Si nécessaire, vous pouvez toujours passer des mesures impériales aux mesures métriques ou inversement.



ÉTAPE n° 7

EN OPTION

Envoyez un courriel, copiez ou ajoutez les données de sertissage à vos favoris en appuyant sur les icônes.



LE SITE WEB eCRIMP DE GATES - ETAPE PAR ETAPE

ÉTAPE n° 1

RENDEZ-VOUS SUR ECRIMP.GATES.EU



ÉTAPE n° 2

DEFINISSEZ SIMPLEMENT LES CRITERES DE RECHERCHE SOUHAITES EN SELECTIONNANT LES ATTRIBUTS REQUIS.

- Sélectionnez votre sertisseuse
- Sélectionnez votre tuyau
- Sélectionner le module du tuyau
- Facultatif : sélectionnez l'embout et/ou le jeu de mors

Enter Search Criteria

Search Hoses
 Search Hydraulic Hoses Search Industrial Hoses

Crimper	Die Set	Hose Description	Hose Dash Size	Stem Type
MC5001	D33	EFG5K-XTF	6	GS
MCX20		EFG5KL	8	
MCX25		EFG6K		
MCX30		EFG6K-MTF		
MCX50		EFG6KL		

Reset Add Results to List Print Results

Record Count: 1

ÉTAPE n° 3

ENSUITE, CLIQUEZ SUR LE BOUTON « AJOUTEZ LES RESULTATS A LA LISTE » POUR VISUALISER LES DONNEES DE SERTISSAGE SELECTIONNEES.

ÉTAPE n° 4

EN CLIQUANT SUR LE BOUTON « IMPRIMER LES RESULTATS », VOUS POUVEZ IMPRIMER LE TABLEAU OU L'AFFICHER A TITRE DE REFERENCE SUR UNE SERTISSEUSE. LES DONNEES DE SERTISSAGE SELECTIONNEES SERONT CONVERTIES DANS UN FORMAT PDF IMPRIMABLE.

MCX50 EFG6KL

Reset Add Results to List Print Results

Crimp and Machine Specifications for MCX25

Click on an underlined attribute name to sort by that column. Show English Units Show Metric Units

Show 10 entries Search Description:

Hose				Stem	Ferrule	Specifications									
<u>Dash Size</u>	<u>Description</u>	<u>Size (mm)</u>	<u>Working Pressure (MPa)</u>	<u>Type</u>	<u>Description</u>	<u>Skive Length (mm) (+/- 0.75)</u>	<u>Skive Diameter (mm)</u>	<u>Crimp Insertion Length (mm) (+/- 0.75)</u>	<u>Crimp Length (mm) (+/- 0.75)</u>	<u>Crimp Outside Diameter (mm)</u>	<u>Crimp Outside Diameter Tolerance (+/-)</u>	<u>Crimp Tail Length (mm) (+/- 2.5)</u>	<u>Die Set</u>	<u>Approximate Setting</u>	
8	EFG6K	12.0	42.0	8GS	08GS1F-4	NONE	NONE	FULL	FULL	27.45	0.25	NONE	D33	3.15	remove

Showing 1 to 1 of 1 entries

First Previous 1 Next Last