












DRIVEN BY POSSIBILITY™

PREMIUM™ WASHDOWN MASTER



								
MM	MM	MM	MPA	MPA	MM	KG/100 M	M	REF.
10	18	4.0	0.6	6.0	70	20	40	WASHDOWN MASTER 10mm x CL40
13	23	5.0	0.6	6.0	91	40	40	WASHDOWN MASTER 13mm x CL40
16	26	5.0	0.6	6.0	112	40	40	WASHDOWN MASTER 16mm x CL40
19	31	6.0	0.6	6.0	133	60	40	WASHDOWN MASTER 19mm x CL40
25	37	6.0	0.6	6.0	175	70	40	WASHDOWN MASTER 25mm x CL40
32	45	6.5	0.6	6.0	224	90	40	WASHDOWN MASTER 32mm x CL40
38	52	7.0	0.6	6.0	266	120	40	WASHDOWN MASTER 38mm x CL40
51	65	7.0	0.6	6.0	357	150	40	WASHDOWN MASTER 51mm x CL40

RECOMENDADA PARA

Manguera de agua caliente premium y sistema de vapor abierto para la industria alimentaria y láctea. Utilizado para fábrica de papel, manipulación de alimentos o servicio de lavado de plantas de procesamiento que requieren una manguera con una cubierta sin marcado.

TUBO

Caucho a base de EPDM, blanco, liso.

REFUERZO

Cuerdas textiles de alta resistencia.

CUBIERTA

Caucho a base de EPDM, azul.

INTERVALO DE TEMPERATURA

De -30 a +164 °C

PRESIÓN DE ROTURA

> 60 bar

NORMAS

FDA, libre de ingredientes derivados de animales.

ETIQUETA DE TRANSFERENCIA DE MARCA

PREMIUM™ WASHDOWN MASTER - FDA 6 BAR - SISTEMA ABIERTO DE VAPOR